

ELEKTROPNEUMATISCHES AGGREGAT

Kundennummer	<input type="text"/>	Telefonnummer	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Ansprechpartner	<input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	

Bearbeiter	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Stückzahl	<input type="text"/>	Gewünschter Termin	<input type="text"/>
Pot. Stückzahl p. a.	<input type="text"/>		

Beschreibung der Anwendung

Angehängte Darstellung

 Skizze 3D-Modell

Informationen zu den Verbrauchern

Anzahl der Verbraucher Artikelnummern Anzahl der Versorgungsleitungen Unabhängig voneinander schaltbarAnzahl benötigter Luftanschlüsse

Technische Daten

Gesamtvolumen (Summe aller Verbraucher) [cm³]max. Betriebsdruck der Verbraucher 4 bar 6 barTaktzeit Zyklen/min

oder

 Zyklen/hGesamtlänge der Schläuche [cm]Außendurchmesser der Schläuche [cm]

Umgebung

Betriebstemperatur [°C] sauber leicht verschmutzt verschmutzt

Ausstattung

 Druckspeicher Sonstiges