

스토리지 스테이션


AWMR2063-00-A

▶ 제품 규격



▶ 힘 및 모멘트



루즈 파트 때문에 스토리지 스테이션에 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 보여줌



Mr [Nm]	20
Mx [Nm]	13
My [Nm]	13
Fa_H [N]	265
Fa_V [N]	250



▶ 수평 구조

X 및 Y 방향에서 무게 중심의 중심 거리에 따라 최대 취급 무게를 표시함



▶ 수직 구조

X 및 Z 방향에서 무게 중심의 중심 거리에 따라 최대 취급 무게를 표시함



▶ 부품 권장



센서



NJ5-E2SK
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결



주문번호

사이즈에 적합
무게 [kg]

기술 데이터

AWMR2063-00-A

WMR2063L-00-A

0.5

