

MATCH - MODUL ROBOTA

LWR50F-24-01-A


► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



MATCH


► Vertikálna montáž s centrovanou pridržiavacou silou

[kg] Zobrazuje maximálnu manipulačnú hmotnosť v závislosti od zrýchlenia a ramena páky



► Sily a momenty


Zobrazuje statické sily a momenty



Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

► Horizontálna montáž s centrovanou pridržiavacou silou

[kg] Zobrazuje maximálnu manipulačnú hmotnosť v závislosti od zrýchlenia a ramena páky



► ODPORUČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



KOMPONENTY CHÁPADLA



LWR50L-03-00002-A
MATCH – chápadlo



LWR50L-03-00003-A
MATCH – chápadlo



LWR50L-23-00005-A
MATCH – chápadlo



LWR50L-23-00006-A
MATCH – chápadlo



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



WVM7
uhľové výkyvné skrútkovania



ZUB123084
Úľava od napätia

Objednávacie č.	► Technické údaje
	LWR50F-24-01-A
Vhodné pre typ robot	NEURA MAiRA / Omron iCR
Pripájanie	Digitálny I/O
IO logika	PNP
Prípojná príruha podľa EN ISO 9409-1	TK 50
Manipulačná hmotnosť max. [kg]	25
Pripojovací kábel	Zdierka, M8, 8-pólový
Blokovací zdvih [mm]	1
Elektrický prenos energie	integrované
Pneumatický prenos energie	integrované
Uťahovacia sila [N]	50
Síla rozpojenia [N]	0
Opakovacia presnosť v X, Y [mm]	0,05
Opakovacia presnosť v Z [mm]	0,05
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y [mm]	1,0
Prevádzková teplota [°C]	5 ... +60
Životnosť v cykloch	100000
Druh krytia potiem IEC 60529	IP40
Hmotnosť [kg]	0,29

