

Numero d'ordine	► Dati tecnici
Serie	WER3000
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Corrente di carico
Adatto per dimensioni costruttive	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Adatto per	Parte mobile
Numero contatti	5+PE
Tipo di collegamento	Connettore
Corrente nominale [A]	15
Tensione di esercizio [V]	630
Filettatura di collegamento	M23
Modalità di connessione	Presca
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	radiale o assiale
Forza di accoppiamento [N]	25
Forza di distacco [N]	25
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.21

\*solo nello stato accoppiato

