

# BRIDGE COMMUNICATION MODULE


## BCM-B-01-00-A

### ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



- Všetky komponenty Zimmer Group IO-Link sa dajú použiť bez ohľadu na štruktúru existujúceho robota/základne systému
- Žiadne náročné vedenie vodičov cez robota, resp. zariadenie (nie sú potrebné žiadne zberné krúžky, kontaktné prvky atď.)
- Žiadny zdroj chýb spôsobený pohyblivým sa dátovým vedením (mechanická prekážka, pretrhnutie kábla) Eliminovaný opotrebovateľný diel
- Bezdrôtový dosah komunikácie bod-bod do 10 m, do 30 m s voľným výhľadom
- Odstupňovateľné, jednoduché rozšírenie ďalších chápadiel prihlášením na master
- Priemyselný dizajn
- Certifikát IP67

### ► PRIPOJENIE ZARIADENIA



### ► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



#### PRIPOJENIA/OSTATNÉ



##### CSTE00368

Priamy pripojovací kábel 10 m - zásuvka M12, 5-pinová, kód A



#### PRIPOJENIA/OSTATNÉ



##### CELE03175

TigoEngine



##### CSTE01483

Pripojovací kábel priamy 5 m - zásuvka M12



Objednávacie č.	► Technické údaje
	<b>BCM-B-01-00-A</b>
Pripájanie	IO-Link wireless
Počet chápadiel max.	1
Trieda IO-Link	Class A/B
Verzia IO-Link	1.1
Frekvenčný rozsah [GHz]	2,4
Anténa	Intern Isotrop
Napájacie napätie [V DC]	18 ... 32
Nepretržité napájanie záťaže prúdom [A]*	4
Špičkový prúd napájania prívodu [A]	5
Podporovaný prenosový protokol	COM 3
Možnosť montáže	Skrutková montáž s klipom, zadarmo
Prevádzková teplota [°C]	-25 ... +50
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67
Hmotnosť [g]	38

\*4A sa vzťahuje len na komponenty Zimmer. Pre ostatných výrobcov 2,5A.

