


RACOR DE AIRE COMPRIMIDO

CPNEU02497

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Acodada y orientable
- Unión atornillada de acero inoxidable 1.4404



► Datos técnicos

Referencia	CPNEU02497
Rosca de conexión	M5
Conexión de manguera Ø exterior [mm]	4
Medida i [mm]	3.5
Medida L1 [mm]	16.5
Medida L2 [mm]	16.6
Medida L3 [mm]	11
Medida D1 [mm]	10.5
S [mm]	8