


# RACCORD À AIR COMPRIMÉ

## CPNEU02497

### ► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



- Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
- Coudé et pivotant
- Raccord en acier inoxydable 1.4404



#### N° de commande

Raccord fileté	M5
Tuyau de raccordement Ø extérieur [mm]	4
Dimension i [mm]	3.5
Dimension L1 [mm]	16.5
Dimension L2 [mm]	16.6
Dimension L3 [mm]	11
Dimension D1 [mm]	10.5
S [mm]	8

#### ► Caractéristiques techniques

**CPNEU02497**