



RACCORDO PER ARIA COMPRESSA

CPNEU02497

► SPECIFICHE PRODOTTO



- Riduzione costi grazie a montaggio e smontaggio rapidi
- Angolare e ruotabile
- Connessione a vite in acciaio inox 1.4404



Numero d'ordine

| | |
|-------------------------------------|------|
| Filettatura di collegamento | M5 |
| Tubo di collegamento Ø esterno [mm] | 4 |
| Quota i [mm] | 3.5 |
| Quota L1 [mm] | 16.5 |
| Quota L2 [mm] | 16.6 |
| Quota L3 [mm] | 11 |
| Quota D1 [mm] | 10.5 |
| S [mm] | 8 |

► Dati tecnici

CPNEU02497