


ZŁĄCZE SPREŻONEGO POWIETRZA

CPNEU02497

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



- Redukcja kosztów dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
- Zgięte pod kątem i wychylane
- Połączenie śrubowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404



Nr katalogowy

Gwint przyłączeniowy	M5
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego [mm]	4
Wymiar i [mm]	3.5
Wymiar L1 [mm]	16.5
Wymiar L2 [mm]	16.6
Wymiar L3 [mm]	11
Wymiar D1 [mm]	10.5
S [mm]	8

► Dane techniczne

CPNEU02497