


# PRÍPOJKA NA STLAČENÝ VZDUCH

## CPNEU02497

### ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



- Zníženie nákladov vďaka montáži a demontáži
- Zahnuté a s výkyvnou čeľusťou
- Skrutkové spojenie z nehrdzavejúcej ocele 1.4404



#### Objednávacie č.

Prípojný závit	M5
Vonkajší Ø pripájacej hadice [mm]	4
Rozmer i [mm]	3,5
Rozmer L1 [mm]	16,5
Rozmer L2 [mm]	16,6
Rozmer L3 [mm]	11
Rozmer D1 [mm]	10,5
S [mm]	8

#### ► Technické údaje

**CPNEU02497**