


RACCORD À AIR COMPRIMÉ

CPNEU02498

► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



- Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
- Modèle droit
- Raccord en acier inoxydable 1.4404



N° de commande

Raccord fileté	M5
Tuyau de raccordement Ø extérieur [mm]	4
Longueur [mm]	20.0
Dimension i [mm]	3.5
Dimension L1 [mm]	16.5
Dimension D1 [mm]	8
S [mm]	8

► Caractéristiques techniques

CPNEU02498