


# RACCORDO PER ARIA COMPRESSA

## CPNEU02498

### ► SPECIFICHE PRODOTTO



- Riduzione costi grazie a montaggio e smontaggio rapidi
- Versione lineare
- Connessione a vite in acciaio inox 1.4404



#### Numero d'ordine

Filettatura di collegamento	M5
Tubo di collegamento Ø esterno [mm]	4
Lunghezza [mm]	20.0
Quota i [mm]	3.5
Quota L1 [mm]	16.5
Quota D1 [mm]	8
S [mm]	8

#### ► Dati tecnici

**CPNEU02498**