


ZŁĄCZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

CPNEU02498

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



- Redukcja kosztów dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
- Wersja prosta
- Połączenie śrubowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404



Nr katalogowy

Gwint przyłączeniowy	M5
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego [mm]	4
Długość [mm]	20.0
Wymiar i [mm]	3.5
Wymiar L1 [mm]	16.5
Wymiar D1 [mm]	8
S [mm]	8

► Dane techniczne

CPNEU02498