


PRÍPOJKA NA STLAČENÝ VZDUCH

CPNEU02498

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



- Zníženie nákladov vďaka montáži a demontáži
- Priame vyhotovenie
- Skrutkové spojenie z nehrdzavejúcej ocele 1.4404



Objednávacie č.

Prípojný závit	M5
Vonkajší Ø pripájacej hadice [mm]	4
Dĺžka [mm]	20,0
Rozmer i [mm]	3,5
Rozmer L1 [mm]	16,5
Rozmer D1 [mm]	8
S [mm]	8

► Technické údaje

CPNEU02498