


연결 케이블 CSTE00368

주문번호	CSTE00368
기술 데이터	
연결부 나사산	M12
연결부 종류	침투 기술
설비 버전	직선
접점 갯수	5
코딩	A
정격 전압 [V]	125
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) [A]	4
그리프 바디 소재	TPU
커플링 너트 소재	금속, CuZn, 니켈 도금
실링 소재	FKM
케이블 외피 재료	PVC
케이블 길이 [m]	10
케이블-Ø [mm]	5.2
고정 배치 시 최소 굽힘 반경	5xØ
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경	10xØ
최소 작동 온도 (고정) [°C]	-30
최대 작동 온도 (고정) [°C]	+80
최소 온도 범위(드래그 체인) [°C]	-5
최대 온도 범위(드래그 체인) [°C]	80
IEC 60529 준거 보호방식	IP67
무게 [kg]	0.45



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

