


PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY

CSTE00368

Nr katalogowy	CSTE00368
Dane techniczne	
Gwint przyłączeniowy	M12
Rodzaj przyłączenia	Technologia penetracji
Wersja	Proste
Liczba styków	5
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe [V]	125
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A]	4
Materiał uchwytu	TPU
Materiał wierzchni	metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelniający	FKM
Materiał płaszcza przewodu	PVC
Długość przewodu [m]	10
Ø przewodu [mm]	5.2
Promień zagięcia przy montażu na stałe min.	5xØ
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min.	10xØ
Zakres temperatur (stały) min. [°C]	-30
Zakres temperatur (stały) maks. [°C]	+80
Zakres temperatur (łańcuch zbierakowy) min. [°C]	-5
Zakres temperatur (łańcuch zbierakowy) maks. [°C]	80
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67
Masa [kg]	0.45



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

