


PRIPOJOVACIA KÁBEL

CSTE00368

Objednávacie č.	CSTE00368
Technické údaje	
Prípojný závit	M12
Druh pripojeniaen	Technológia prieniku
Prevedenie	Rovno
Počet kontaktov	5
Kódovanie	A
Menovité napätie [V]	125
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4
Materiál rukoväti	TPU
Materiál spojovacej matice	Kov, CuZn, poniklované
Materiál tesnenia	FKM
Materiál plášťa káblov	PVC
Dĺžka kábla [m]	10
Ø kábla [mm]	5,2
Polomer ohybu pri pevnom položení min.	5xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaz min.	10xØ
Teplotný rozsah (pevný) min. [°C]	-30
Teplotný rozsah (pevný) max. [°C]	+80
Min. teplotný rozsah (vlečná reťaz) [°C]	-5
Max. teplotný rozsah (vlečná reťaz) [°C]	80
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67
Hmotnosť [kg]	0,45



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

