


# CONEXIÓN

## CSTE00829

Referencia	CSTE00829
<b>Datos técnicos</b>	
Rosca de conexión	M12
Tipo de conexión	Tecnología de penetración
Tipo de conexión	Hembra / extremo del cable
Versión	Recto
Número de contactos	5
Codificación	A
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A]	4
Material del racor	Metal, CuZn, niquelado
Material de revestimiento del cable	PUR
Longitud de cable [m]	5
Cable-Ø [mm]	5.0
Número de conductores x sección de conductor [mm²]	5x0.34
Con capacidad de torsión	Sí
Torsión	+/-180°/m, < 2 millones de ciclos
Adecuado para cadenas de arrastre	Sí
Libre de mantenimiento (máx.)	5 millones de ciclos
Radio de flexión con tendido fijo mín.	5xØ
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.	10xØ
Rango de temperatura (fijo) mín. [°C]	-40
Rango de temperatura (fijo) máx. [°C]	+80
Rango de temperaturas (cadena de arrastre) mín. [°C]	-25
Rango de temperaturas (cadena de arrastre) máx. [°C]	80
Protección según IEC 60529	IP67



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

