


PRIPOJOVACIA KÁBEL

CSTE00829

Objednávacie č.	CSTE00829
Technické údaje	
Prípojný závit	M12
Druh pripojeniaen	Technológia prieniku
Typ pripojenia	Zdierka / koniec kábla
Prevedenie	Rovno
Počet kontaktov	5
Kódovanie	A
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4
Materiál spojovacej matice	Kov, CuZn, poniklované
Materiál plášťa káblov	PUR
Dĺžka kábla [m]	5
Ø kábla [mm]	5,0
Počet vodičov x prierez [mm²]	5x0,34
Vhodné na torziu	Áno
Torziu	+/-180°/m, < 2 mil. cyklov
Vhodné pre vlečnú reťaz	Áno
Bezúdržbovosť (max.)	5 mil. cyklov
Polomer ohybu pri pevnom položení min.	5xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.	10xØ
Teplotný rozsah (pevný) min. [°C]	-40
Teplotný rozsah (pevný) max. [°C]	+80
Min. teplotný rozsah (vlečná reťaz) [°C]	-25
Max. teplotný rozsah (vlečná reťaz) [°C]	80
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

