


# PRIPOJOVACIA KÁBEL

## CSTE01604

Objednávacie č.	CSTE01604
<b>Technické údaje</b>	
Prípojný závit	M12
Typ pripojenia	Zdierka / koniec kábla
Druh pripojeniaen	Technológia prieniku
Prevedenie	Rovno
Počet kontaktov	5
Kódovanie	L
Menovité napätie [V]	60
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	16
Materiál rukoväti	TPU
Materiál spojovacej matice	Kov, CuZn, poniklované
Materiál tesnenia	FKM
Materiál plášťa káblov	PUR
Dĺžka kábla [m]	2
Ø kábla [mm]	8,7
Počet vodičov x prierez [mm <sup>2</sup> ]	5x1,50
Nehorľavé	Áno
Bez halogénov	Áno
Vhodné pre vlečnú reťaz	Áno
Bezúdržbovosť (max.)	5 mil. cyklov
Vhodné na torziu	Áno
Torziu	+/-180°/m, < 2 mil. cyklov
Polomer ohybu pri pevnom položení min.	7,5xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.	10xØ
Teplotný rozsah (pevný) min. [°C]	-50
Teplotný rozsah (pevný) max. [°C]	+80
Teplotný rozsah (vlečná reťaz) min. [°C]	-20
Teplotný rozsah (vlečná reťaz) max. [°C]	80
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67
Hmotnosť [kg]	1,2



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- FE/GY

