

# CABLE DE CONEXIÓN

## CSTE01605

Referencia	CSTE01605
<b>Datos técnicos</b>	
Rosca de conexión	M12-RJ45
Tipo de conexión	Tecnología de penetración
Versión	Recto/recto
Número de contactos	4
Codificación	D
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A]	1.5
Tensión de medición [V]	60
Material del cuerpo	TPU
Material del racor	Metal, CuZn, niquelado
Material de revestimiento del cable	PUR
Longitud de cable [m]	2
Cable-Ø [mm]	6.7
Número de conductores x sección de conductor [mm <sup>2</sup> ]	4x0.34
Resistente al fuego	Sí
Libre de halógenos	Sí
Resistente al aceite	Sí
Adecuado para cadenas de arrastre	Sí
Libre de mantenimiento (máx.)	3 millones de ciclos
Radio de flexión con tendido fijo mín.	5xØ
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.	12xØ
Rango de temperatura (fijo) mín. [°C]	-40
Rango de temperatura (fijo) máx. [°C]	+80
Rango de temperatura (cadena de arrastre) mín. [°C]	-30
Rango de temperatura (cadena de arrastre) máx. [°C]	70
Protección según IEC 60529	IP20
Peso [kg]	0.062

