


SPOJOVACIE VEDENIE

CSTE02006

Objednávacie č.	CSTE02006
Technické údaje	
Prípojný závit	M12-M12
Typ pripojenia	Kolík/zásuvka
Kódovanie	L
Prevedenie	Priame/priame
Počet kontaktov	5
Menovité napätie [V]	60
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	12
Materiál rukoväti	PUR
Materiál spojovacej matice	Kov, CuZn, poniklované
Materiál tesnenia	FKM
Materiál plášťa káblov	PUR
Torziu	+/-180°/m, < 2 mil. cyklov
Dĺžka kábla [m]	5
Ø kábla [mm]	8,2
Počet vodičov x prierez [mm ²]	5x1,50
Polomer ohybu pri pevnom položení min.	7,5xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.	10xØ
Teplotný rozsah (pevný) min. [°C]	-50
Teplotný rozsah (pevný) max. [°C]	+80
Min. teplotný rozsah (vlečná reťaz) [°C]	-25
Max. teplotný rozsah (vlečná reťaz) [°C]	80
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67
Nehorľavé	Áno
Neobsahuje látky narúšajúce lak	Áno
V súlade s RoHS	Áno
V súlade s REACH	Áno
Vhodné pre vlečnú reťaz	Áno
Vhodné na torziu	Áno
Odolné voči olejom	Áno
CE – povolenie pre uvedenie na európsky trh	Áno
UL – povolenie pre uvedenie na trh USA	Áno
CSA – povolenie pre uvedenie na kanadský trh	Áno
UKCA – povolenie pre uvedenie na trh Spojeného kráľovstva	Áno



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

