


CABLE DE UNIÓN

CSTE02007

| Referencia | CSTE02007 |
|--|-----------------------------------|
| Datos técnicos | |
| Rosca de conexión | M12-M12 |
| Tipo de conexión | Macho/hembra |
| Codificación | L |
| Versión | Recto/recto |
| Número de contactos | 5 |
| Tensión de medición [V] | 60 |
| Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A] | 12 |
| Material del cuerpo | PUR |
| Material del racor | Metal, CuZn, niquelado |
| Material de la junta | FKM |
| Material de revestimiento del cable | PUR |
| Torsión | +/-180°/m, < 2 millones de ciclos |
| Longitud de cable [m] | 2 |
| Cable-Ø [mm] | 8.2 |
| Número de conductores x sección de conductor [mm²] | 5x1.50 |
| Radio de flexión con tendido fijo mín. | 7.5xØ |
| Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 10xØ |
| Rango de temperatura (fijo) mín. [°C] | -50 |
| Rango de temperatura (fijo) máx. [°C] | +80 |
| Rango de temperaturas (cadena de arrastre) mín. [°C] | -25 |
| Rango de temperaturas (cadena de arrastre) máx. [°C] | 80 |
| Protección según IEC 60529 | IP67 |
| Resistente al fuego | Sí |
| Lubricación sin silicona | Sí |
| Cumple las normas RoHS | Sí |
| Cumple las normas REACH | Sí |
| Adecuado para cadenas de arrastre | Sí |
| Con capacidad de torsión | Sí |
| Resistente al aceite | Sí |
| CE - Homologación de mercado para Europa | Sí |
| UL - Homologación de mercado para EE. UU. | Sí |
| CSA - Homologación de mercado para Canadá | Sí |
| UKCA - Homologación de mercado para Reino Unido | Sí |



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

