


CAVO DI COLLEGAMENTO

CSTE02008

Numero d'ordine	CSTE02008
Dati tecnici	
Filettatura di collegamento	M12-M12
Modalità di connessione	Perno / presa
Codifica	A
Versione	Lineare/lineare
Numero contatti	5
Tensione di misurazione [V]	60
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4
Materiale impugnatura	PUR
Materiale accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato
Materiale guarnizione	FKM
Materiale della guaina cavi	PUR
Lunghezza del cavo [m]	5
Cavo Ø [mm]	7.0
Numero condutture x sezione condutture [mm ²]	2x0.25+2x0.34
Raggio di piegatura con installazione fissa min.	6xØ
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min.	10xØ
Range di temperatura (fisso) min. [°C]	-40
Range di temperatura (fisso) max. [°C]	+80
Range di temperatura (catena portacavi) min. [°C]	-30
Range di temperatura (catena portacavi) max. [°C]	70
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67
Propagazione ritardata della fiamma	Sì
Senza grasso siliconico	Sì
Conforme a RoHS	Sì
Conforme a REACH	Sì
Compatibile con le catene portacavi	Sì
Resistente all'olio	Sì
CE - Autorizzazione all'immissione in commercio Europa	Sì
UL - Autorizzazione all'immissione in commercio Stati Uniti	Sì
CSA - Autorizzazione all'immissione in commercio Canada	Sì
EAC - Autorizzazione all'immissione in commercio Eurasia	Sì
UKCA - Autorizzazione all'immissione in commercio Regno Unito	Sì



- ② RD
- ③ BK
- ④ WH
- ⑤ BU

