

CONECTOR DOBLE

CSTE02024

Referencia	CSTE02024
Datos técnicos	
Rosca de conexión	M12-M12-M12
Tipo de conexión	Hembra/macho/macho
Codificación	A
Versión	recto/recto/recto
Número de contactos	5 / 5 / 5
Tensión de medición [V]	60
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A]	4
Material del racor	Zinc fundido a presión, niquelado
Rango de temperatura (fijo) mín. [°C]	-25
Rango de temperatura (fijo) máx. [°C]	85
Protección según IEC 60529	IP67
Lubricación sin silicona	Sí
Cumple las normas RoHS	Sí
Cumple las normas REACH	Sí

