

CONNETTORE Y A SPINA

CSTE02024

Numero d'ordine	CSTE02024
Dati tecnici	
Filettatura di collegamento	M12-M12-M12
Modalità di connessione	Presa/spina/spina
Codifica	A
Versione	Diritta/diritta/diritta
Numero contatti	5 / 5 / 5
Tensione di misurazione [V]	60
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4
Materiale accoppiamento	Lega di zinco, nichelato
Range di temperatura (fisso) min. [°C]	-25
Range di temperatura (fisso) max. [°C]	85
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67
Senza grasso siliconico	Sì
Conforme a RoHS	Sì
Conforme a REACH	Sì

