

ZŁĄCZE WTYKOWE Y

CSTE02024

Nr katalogowy	CSTE02024
Dane techniczne	
Gwint przyłączeniowy	M12-M12-M12
Typ przyłącza	Żeńskie / męskie / męskie
Kodowanie	A
Wersja	Proste/proste/proste
Liczba styków	5 / 5 / 5
Napięcie znamionowe [V]	60
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A]	4
Materiał wierzchni	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Zakres temperatur (stały) min. [°C]	-25
Zakres temperatur (stały) maks. [°C]	85
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67
Brak substancji LABS	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak
Zgodność z dyrektywą REACH	Tak

