

Y - ZÁSTRČKOVÉ SPOJENIE

CSTE02024

Objednávacie č.	CSTE02024
Technické údaje	
Prípojný závit	M12-M12-M12
Typ pripojenia	Zásuvka/kolík/kolík
Kódovanie	A
Prevedenie	Priame/priame/priame
Počet kontaktov	5 / 5 / 5
Menovité napätie [V]	60
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4
Materiál spojovacej matice	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Teplotný rozsah (pevný) min. [°C]	-25
Teplotný rozsah (pevný) max. [°C]	85
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67
Neobsahuje látky narúšajúce lak	Áno
V súlade s RoHS	Áno
V súlade s REACH	Áno

