


CAVO DI COLLEGAMENTO

CSTE02025

| Numero d'ordine | CSTE02025 |
|---|--------------------------|
| Dati tecnici | |
| Filettatura di collegamento | M8-M12 |
| Modalità di connessione | Perno / presa |
| Codifica | B / A |
| Versione | Lineare/lineare |
| Numero contatti | 5 / 5 |
| Tensione di misurazione [V] | 30 |
| Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A] | 3 |
| Materiale impugnatura | PUR |
| Materiale accoppiamento | Metallo, CuZn, nichelato |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Materiale della guaina cavi | PUR |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.15 |
| Cavo Ø [mm] | 5.6 |
| Numero condutture x sezione condutture [mm ²] | 5x0.25 |
| Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 6xØ |
| Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min. | 10xØ |
| Range di temperatura (fisso) min. [°C] | -40 |
| Range di temperatura (fisso) max. [°C] | +90 |
| Range di temperatura (catena portacavi) min. [°C] | -30 |
| Range di temperatura (catena portacavi) max. [°C] | 90 |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
| Propagazione ritardata della fiamma | Sì |
| Senza grasso siliconico | Sì |
| Conforme a RoHS | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Compatibile con le catene portacavi | Sì |
| Resistente all'olio | Sì |
| CE - Autorizzazione all'immissione in commercio Europa | Sì |
| UKCA - Autorizzazione all'immissione in commercio Regno Unito | Sì |



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

