


SPOJOVACIE VEDENIE

CSTE02025

Objednávacie č.	CSTE02025
Technické údaje	
Prípojný závit	M8-M12
Typ pripojenia	Kolík/zásuvka
Kódovanie	B / A
Prevedenie	Priame/priame
Počet kontaktov	5 / 5
Menovité napätie [V]	30
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	3
Materiál rukoväti	PUR
Materiál spojovacej matice	Kov, CuZn, poniklované
Materiál tesnenia	FKM
Materiál plášťa káblov	PUR
Dĺžka kábla [m]	0,15
Ø kábla [mm]	5,6
Počet vodičov x prierez [mm ²]	5x0,25
Polomer ohybu pri pevnom položení min.	6xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaz min.	10xØ
Teplotný rozsah (pevný) min. [°C]	-40
Teplotný rozsah (pevný) max. [°C]	+90
Min. teplotný rozsah (vlečná reťaz) [°C]	-30
Max. teplotný rozsah (vlečná reťaz) [°C]	90
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67
Nehorľavé	Áno
Neobsahuje látky narúšajúce lak	Áno
V súlade s RoHS	Áno
V súlade s REACH	Áno
Vhodné pre vlečnú reťaz	Áno
Odolné voči olejom	Áno
CE – povolenie pre uvedenie na európsky trh	Áno
UKCA – povolenie pre uvedenie na trh Spojeného kráľovstva	Áno



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

