

TERMINAZIONE

CSTE02026

Numero d'ordine	CSTE02026
Dati tecnici	
Filettatura di collegamento	M12
Modalità di connessione	Presca
Codifica	A
Versione	Diritta
Numero contatti	5
Tensione di misurazione [V]	30
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4
Materiale impugnatura	PUR
Materiale accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato
Range di temperatura (fisso) min. [°C]	-25
Range di temperatura (fisso) max. [°C]	85
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67
Peso [kg]	0.022
Senza grasso siliconico	Sì
Conforme a RoHS	Sì
Conforme a REACH	Sì
CE - Autorizzazione all'immissione in commercio Europa	Sì
UL - Autorizzazione all'immissione in commercio Stati Uniti	Sì
UKCA - Autorizzazione all'immissione in commercio Regno Unito	Sì

