

# 종단 저항

## CSTE02026

주문번호	CSTE02026
<b>기술 데이터</b>	
연결부 나사산	M12
연결부 유형	소켓
코딩	A
설비 버전	직선
접점 갯수	5
정격 전압 [V]	30
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) [A]	4
그리프 바디 소재	PUR
커플링 너트 소재	금속, CuZn, 니켈 도금
최소 작동 온도 (고정) [°C]	-25
최대 작동 온도 (고정) [°C]	85
IEC 60529 준거 보호방식	IP67
무게 [kg]	0.022
LABS 유연성	예
RoHS 적합성	예
Reach 적합성	예
CE - 유럽 시장 인증	예
UL - 미국 시장 인증	예
UKCA - 영국 시장 인증	예

