

TERMINATOR

CSTE02026

Nr katalogowy	CSTE02026
Dane techniczne	
Gwint przyłączeniowy	M12
Typ przyłącza	Gniazdo
Kodowanie	A
Wersja	Proste
Liczba styków	5
Napięcie znamionowe [V]	30
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A]	4
Materiał uchwytu	PUR
Materiał wierzchni	metal, CuZn, niklowany
Zakres temperatur (stały) min. [°C]	-25
Zakres temperatur (stały) maks. [°C]	85
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67
Masa [kg]	0.022
Brak substancji LABS	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak
Zgodność z dyrektywą REACH	Tak
CE – dopuszczenie do obrotu w Europie	Tak
UL – dopuszczenie do obrotu w USA	Tak
UKCA – dopuszczenie do obrotu w Wielkiej Brytanii	Tak

