

ZAKONČOVACÍ ODPOR

CSTE02026

Objednávacie č.	CSTE02026
Technické údaje	
Prípojný závit	M12
Typ pripojenia	Zdierka
Kódovanie	A
Prevedenie	Rovno
Počet kontaktov	5
Menovité napätie [V]	30
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4
Materiál rukoväti	PUR
Materiál spojovacej matice	Kov, CuZn, poniklované
Teplotný rozsah (pevný) min. [°C]	-25
Teplotný rozsah (pevný) max. [°C]	85
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67
Hmotnosť [kg]	0,022
Neobsahuje látky narúšajúce lak	Áno
V súlade s RoHS	Áno
V súlade s REACH	Áno
CE – povolenie pre uvedenie na európsky trh	Áno
UL – povolenie pre uvedenie na trh USA	Áno
UKCA – povolenie pre uvedenie na trh Spojeného kráľovstva	Áno

