


MATCH - MODUL ROBOTA

LWR50F-21-04-A

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► Vertikálna montáž s centrovanou pridržiavacou silou




► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty



| | |
|---------|-----|
| Mr [Nm] | 20 |
| My [Nm] | 40 |
| Fa [N] | 500 |

► Horizontálna montáž s centrovanou pridržiavacou silou



► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



KOMPONENTY CHÁPADLA



LWR50L-02-00001-A
Match - Chápadlá



LWR50L-03-00001-A
Match - Chápadlá



LWR50L-22-00001-A
Match - Chápadlá



LWR50L-23-00002-A
Match - Chápadlá



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



WVM7
uhľové výkyvné skrutkovania



ZUB123084
Úřava od napätia

| Objednávacie č. | ► Technické údaje |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Vhodné pre typ robot | ABB IRB 1300 |
| Pripájanie | IO-Link |
| Prípojná príruha podľa EN ISO 9409-1 | TK 40 |
| Manipulačná hmotnosť max. [kg] | 25 |
| Pripojovací kábel | Konektor, M12, 12-pólový |
| Blokovací zdvih [mm] | 1 |
| Elektrický prenos energie | integrované |
| Pneumatický prenos energie | integrované |
| Uťahovacia sila [N] | 50 |
| Síla rozpojenia [N] | 0 |
| Opakovacia presnosť v X, Y [mm] | 0,05 |
| Opakovacia presnosť v Z [mm] | 0,05 |
| Posuv osi pri spájaní max. v X,Y [mm] | 1,0 |
| Prevádzková teplota [°C] | 5 ... +60 |
| Životnosť v cykloch | 100000 |
| Druh krytia potiem IEC 60529 | IP40 |
| Hmotnosť [kg] | 0,41 |

