

마그네틱 그리퍼

LWR50L-26-00003-A


▶ 제품 규격



MATCH

▶ 힘 및 모멘트

정적 힘 및 모멘트 보임



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

▶ 기술 데이터	
주문번호	LWR50L-26-00003-A
일반 데이터	
작동 온도 [°C]	5 ... +80
IEC 60529 준거 보호방식	IP40
무게 [kg]	1.4
공구 교환기 관련 데이터	
공압 에너지 전달	통합
잠금 스트로크 [mm]	1
X, Y 반복정밀도 [mm]	0.05
Z 반복정밀도 [mm]	0.05
조임력 [N]	50
해제력 [N]	0
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 [mm]	1.0
그리퍼 관련 데이터	
시리즈에 적합	LWR50F
최대 점착력 [N]	220
최소 작동 압력 [bar]	3
최대 작동 압력 [bar]	8
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	75

▶ 부품 권장



연결/기타



ALWR1-50-A
Match - 스토리지 스테이션

▶ 액세서리 권장 스토리지 스테이션



NJ5-E2SK-01
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결

- ② 에너지 공급
- ③ 필터
- ④ 블라인드 플러그 또는 수송 안전 장치
- ④9 접지

