


선형 실린더 시리즈 SHX

▶ 제품의 장점



▶ 검증된 기술

20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다.

▶ 일정한 구동력

삽입 및 회수 시 동일한 힘과 동일한 작동 시간은 기계의 공정 안전성을 증가시킵니다.

▶ 고장 없는 연속 사용


"Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.

▶ 시리즈 특징

설비 크기	버전	
SH-X	-	D
 연속 스트로크 로드		●
 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)	●	●
 인덕티브 센서	●	●
 IP54	●	●



▶ 용도 명세



- ① **고객 맞춤형 애플리케이션에 연결**
- 다양한 XD 제품 시리즈 가능
- ② **에너지 공급**
- 배기 공기 조절 권장
- ③ **구동**
- 이중 작동 공압 실린더
- ④ **고정 및 위치 설정**
- 개별 설치의 여러 측면 대체
- ⑤ **피스톤 로드**
- 연마되고, 경질 크롬으로 도금된 강철로 이루어짐
- XD 제품 시리즈에 삽입

▶ 기술 데이터

설비 크기	스트로크 [mm]	인장력 [N]	무게 [kg]	IP 분류
SH-X	7 - 50	100	0,09 - 0,18	IP54
SH-XD	25 - 50	100	0,19 - 0,27	IP54

▶ 세부 정보는 온라인으로 사용가능



모든 정보는 한 클릭으로: www.zimmer-group.com. 기술 정보모든 정보를 원하시는 제품의 주문번호로 여러분의 설비크기에 해당되는 데이터, 도면, 3-D 모델, 작동설명서를 보실 수 있습니다. 빠르고, 한 눈에 들어오는 최신 정보.

선형 실린더 설비 크기 SH-X

▶ 제품 규격



▶ 부품 권장



에너지 공급



DRVM5X4
선화-스로틀 체크 밸브



DSV1-8
압력 보호 밸브



DSV1-8E
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브



센서



KB3M
클램프 서포트



NJ3-E2
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m



센서



NJ3-E2SK
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결



연결/기타



KAG500
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결



KAW500
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8



S8-G-3
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8



S12-G-3
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M12

