

SPN 영점 클램핑 시스템

SPN062P2 - 클램핑 플레이트


▶ 2개



- ▶ 최적화된 높이의 소형 구조
- ▶ 고정밀 시스템 어셈블리
- ▶ 내장된 공기 공급/분배
- ▶ 내장된 PLUS 연결
- ▶ 요청 시 고급형 영점 클램핑 시스템으로 제공 가능
- ▶ 다양한 마운팅 옵션

주문번호

	▶ 기술 데이터	SPN062P2E6SD-B	SPN062P2E4SD-B
작동 모드		공압식	공압식
최대 유지력		2xM8	2xM8
작동 압력 [bar]		6 ... 7	4 ... 7
파지력 [kN]		2.0	1.0
PLUS 연결이 있는 견인력 [kN]		2x5	2x2.5
작동 온도 [°C]		-10 ... +70	-10 ... +70
회전 방지		예	예
PLUS 연결		예	예
에어 클리닝		아니요	아니요
피스톤 위치 감지		아니요	아니요
장착면 모니터링		아니요	아니요
재료		강 스테인리스 스틸 / 스틸	강 스테인리스 스틸 / 스틸
무게 [kg]		5.4	5.4



- ① 잠금 해제
- ② PLUS 연결
- ⑥ 고정 나사*
- ⑦ 운송용 나사 구멍
- ⑧ 캡
- ⑨ 슬롯 너트*
- ⑩ 슬롯 너트 고정 나사*

*제공 품목에 포함되지 않음