

# ENERGETICKÉ ELEMENTY

## WER1500FSI04-19-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER1500
Typ prenosu	elektrický
Funkcia	Hot-Plug
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Vhodné pre	Pevný diel
Počet kontaktov	4
Druh spojenia	Pružinové kontakty
Menovitý prúd [A]	2
Prevádzkové napätie [V]	30
Prípojný závit	M8
Typ pripojenia	Kolík
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne
Spájacia sila [N]	10
Síla rozpojenia [N]	-
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54 *
Hmotnosť [kg]	0,026

\*len v spojenom stave

