

# 에너지 요소

## WER1500FSI08-10-A

주문번호	WER1500FSI08-10-A
시리즈	WER1500
전송 유형	전기식
기능	UR에 직접 연결된 신호 전류
사이즈에 적합	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합	고정부품
접점 갯수	8
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	1.5
전원전압 [V]	30
연결부 나사산	M8
연결부 유형	소켓
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사 방향
접합력 [N]	8
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.042

\*결합 된 경우에만

