

能源模块

WER1500LSI04-19-A

▶ 技术数据	
订购编号	WER1500LSI04-19-A
系列	WER1500
传输设置	电动
功能	热插拔
适合多种结构尺寸	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
可匹配于	固定部分
接触点/面数量	4
连接方式	弹簧触点
标准流量 [A]	2
电源电压 [V]	30
固定螺纹	M8
连接类型	插座
固定类型	圆形连接器
连接方向	径向
连接力 [N]	10
释放力 [N]	-
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.029

*仅在耦合状态下

