

## WER2000FPL01-03-B

► Caractéristiques techniques	
<b>N° de commande</b>	<b>WER2000FPL01-03-B</b>
Série	WER2000
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	HWR / FWR / WWR - 63 / 80
Pour	Partie fixe
Nombre de raccords pour fluides	1
Raccord fileté	G1/4"
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	500
Orientation du raccordement	radiale
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.035

\*uniquement dans l'état couplé

