

# MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA **ZIMMER** group

## WER3000LIL01-09-A

Referencia	Datos técnicos
Serie	WER3000
Tipo de transferencia	Comunicación
Transmisión de datos	IO-Link
Adecuado para tamaño constructivo	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Adecuado para	Parte suelta
Número de contactos	5
Modo de unión	Contactos por resorte
Corriente nominal [A]	5
Tensión de servicio [V]	30
Rosca de conexión	M12
Codificación	A
Tipo de conexión	Hembra
Tipo de conexión	Conector redondo
Orientación de la conexión	radial o axial
Fuerza de acople [N]	10
Fuerza de desacople [N]	-
Protección según IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.11

\*sólo en estado acoplado



