

WER3000LLA01-00-A

주문번호	기술 데이터
WER3000LLA01-00-A	WER3000
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
기능	부하 전력
사이즈에 적합	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
적합	비고정 부품
접점 갯수	1
연결 종류	플러그-인 커넥터
정격 전류 [A]	140
전원전압 [V]	58
연결부 나사산	M8
연결부 유형	핀
연결부 종류	케이블 리그
포트 방향	축
접합력 [N]	30
해제력 [N]	25
IEC 60529 준거 보호방식	-
무게 [kg]	0.081

