


ZVONCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZD

► VÝHODY VÝROBKU



- **Priemer: 30 mm – 90 mm**
- **Optimálna geometria**
 - Pre nepravidelné a zvlnené povrchy
 - Bezpečná manipulácia s obrobkom bez vibrácií a chvenia
- **Oblasti použitia**
 - Kov
 - Drevo a kompozitné materiály
 - Intralogistika

► PRODUKTOVÝ KLÚČ


ZD	30	-	N	-	18F
Séria	Priemer		Materiál		Prípojný závit

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
N	NBR	čierna	-20 ... +110	60
PU	Polyuretán	Transcendentná oranžová	0 ... +60	60
S	Silikón	Červená	-70 ... +200	55
WS	Silikón potravinársky	Transcendentná, biela	-70 ... +200	55


► ROZMERY

ZD30




Legenda	A	B	C	D
Rozmery [mm]	30	26,5	10	10

ZD40




Legenda	A	B	C	D
Rozmery [mm]	40	26,5	10	10

ZD50




Legenda	A	B	C	D
Rozmery [mm]	50	26,5	10	10


ZD60




Legenda	A	B	C	D
Rozmery [mm]	60	31,5	10	10

ZD70**Legenda**

A B C D

Rozmery [mm] 72 31,5 10 10**ZD85****Legenda**

A B C D

Rozmery [mm] 85 28,8 13,7 11,6**ZD90****Legenda**

A B C D E F

Rozmery [mm] 89,5 33 41 41 41 41**► TECHNICKÉ ÚDAJE**

Konštrukčná veľkosť	ZD30	ZD40	ZD50	ZD60	ZD70	ZD85	ZD85	ZD90
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	0,730	1,220	2,140	3,300	4,200	6,000	6,000	7,970
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	1,530	2,380	4,460	8,400	11,600	16,800	16,800	14,420
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	1,830	3,000	5,620	11,100	16,200	23,400	23,400	18,150
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	1,220	2,040	3,570	5,500	7,150	10,000	10,000	9,250
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	2,550	3,970	7,440	14,000	18,800	28,000	28,000	24,360
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	3,060	5,000	9,380	18,500	24,900	39,000	39,000	32,170
Objem [cm ³]	4,500	7,000	13,500	22,000	38,000	60,000	68,000	56,000

► Technické údaje

Objednávacie č.	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit
ZD30-N-18F	30	NBR	Vnútorň G1/8"
ZD30-N-M10M	30	NBR	Vonkajší M10
ZD30-N-M8M	30	NBR	Vonkajší M8
ZD30-PU-18F	30	Polyuretán	Vnútorň G1/8"
ZD30-PU-M10M	30	Polyuretán	Vonkajší M10
ZD30-PU-M8M	30	Polyuretán	Vonkajší M8
ZD30-S-18F	30	Silikón	Vnútorň G1/8"
ZD30-S-M10M	30	Silikón	Vonkajší M10
ZD30-S-M8M	30	Silikón	Vonkajší M8
ZD30-WS-18F	30	Silikón potravinársky	Vnútorň G1/8"
ZD30-WS-M10M	30	Silikón potravinársky	Vonkajší M10
ZD30-WS-M8M	30	Silikón potravinársky	Vonkajší M8
ZD40-N-18F	40	NBR	Vnútorň G1/8"
ZD40-N-M10M	40	NBR	Vonkajší M10
ZD40-N-M8M	40	NBR	Vonkajší M8
ZD40-PU-18F	40	Polyuretán	Vnútorň G1/8"
ZD40-PU-M10M	40	Polyuretán	Vonkajší M10
ZD40-PU-M8M	40	Polyuretán	Vonkajší M8
ZD40-S-18F	40	Silikón	Vnútorň G1/8"
ZD40-S-M10M	40	Silikón	Vonkajší M10
ZD40-S-M8M	40	Silikón	Vonkajší M8
ZD40-WS-M10M	40	Silikón potravinársky	Vonkajší M10
ZD40-WS-M8M	40	Silikón potravinársky	Vonkajší M8
ZD50-N-18F	50	NBR	Vnútorň G1/8"
ZD50-N-M10M	50	NBR	Vonkajší M10

ZVONCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZD

Objednávacie č.	► Technické údaje		
	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit
ZD50-N-M8M	50	NBR	Vonkajší M8
ZD50-PU-18F	50	Polyuretán	Vnútorň G1/8"
ZD50-PU-M10M	50	Polyuretán	Vonkajší M10
ZD50-PU-M8M	50	Polyuretán	Vonkajší M8
ZD50-S-18F	50	Silikón	Vnútorň G1/8"
ZD50-S-M10M	50	Silikón	Vonkajší M10
ZD50-S-M8M	50	Silikón	Vonkajší M8
ZD50-WS-18F	50	Silikón potravinársky	Vnútorň G1/8"
ZD50-WS-M10M	50	Silikón potravinársky	Vonkajší M10
ZD50-WS-M8M	50	Silikón potravinársky	Vonkajší M8
ZD60-N-18F	60	NBR	Vnútorň G1/8"
ZD60-N-M10M	60	NBR	Vonkajší M10
ZD60-N-M8M	60	NBR	Vonkajší M8
ZD60-PU-18F	60	Polyuretán	Vnútorň G1/8"
ZD60-PU-M10M	60	Polyuretán	Vonkajší M10
ZD60-PU-M8M	60	Polyuretán	Vonkajší M8
ZD60-S-18F	60	Silikón	Vnútorň G1/8"
ZD60-S-M10M	60	Silikón	Vonkajší M10
ZD60-S-M8M	60	Silikón	Vonkajší M8
ZD60-WS-18F	60	Silikón potravinársky	Vnútorň G1/8"
ZD60-WS-M10M	60	Silikón potravinársky	Vonkajší M10
ZD60-WS-M8M	60	Silikón potravinársky	Vonkajší M8
ZD70-PU-18F	70	Polyuretán	Vnútorň G1/8"
ZD70-PU-M10M	70	Polyuretán	Vonkajší M10
ZD70-PU-M8M	70	Polyuretán	Vonkajší M8
ZD85-N-12F	85	NBR	Vnútorň G1/2"
ZD85-N-18F	85	NBR	Vnútorň G1/8"
ZD85-N-M10M	85	NBR	Vonkajší M10
ZD85-N-M8M	85	NBR	Vonkajší M8
ZD85-S-12F	85	Silikón	Vnútorň G1/2"
ZD85-S-18F	85	Silikón	Vnútorň G1/8"
ZD90F-PU-12F	90	Polyuretán	Vnútorň G1/2"
ZD90F-PU-14F	90	Polyuretán	Vnútorň G1/4"
ZD90F-PU-18F	90	Polyuretán	Vnútorň G1/8"
ZD90F-PU-38F	90	Polyuretán	Vnútorň G3/8"