


DISPOSITIF D'ASPIRATION À SOUFFLET

SÉRIE ZFBL

▶ AVANTAGES PRODUIT



- ▶ **Diamètre de la lèvre extérieure : 50 mm**
- ▶ **Diamètre de la lèvre intérieure : 40 mm**
- ▶ **Géométrie optimale**
 - Pour des surfaces irrégulières et courbes
 - Sécurité accrue en raison de la double lèvre
- ▶ **Domaines d'application**
 - Biologie
 - Aliments et boissons

▶ CLÉ DE PRODUIT


ZFBL	50	40	N	14M	M
Série	Diamètre de la lèvre extérieure	Diamètre de la lèvre intérieure	Matériau	Raccord fileté	Type de filtre

▶ PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Modèle	Matériau	Couleur	Température de service [°C]	Duretés Shore
N	NBR	noir	-20 ... +110	60
S	Silicone	Rouge	-70 ... +200	55
S3	Silicone	Bleu translucide	-70 ... +200	30
W	Silicone alimentaire	Blanc translucide	-70 ... +200	30

▶ DIMENSIONS

ZFBL5040



Légende	A	B	C	D	E	F	G	H
Dimensions [mm]	51	23.2	61.5	73	10	66.7	10	66.7

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille de fabrication	ZFBL5040
Force de levage parallèle à -20 kPa [kg]	
Force de levage parallèle à -60 kPa [kg]	
Force de levage parallèle à -90 kPa [kg]	
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa [kg]	1.900
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa [kg]	3.980
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa [kg]	5.250
Volume [cm ³]	32.300

N° de commande	► Caractéristiques techniques			
	Diamètre [mm]	Matériau	Raccord fileté	Type de filtre
ZFBL5040-N	50	NBR		
ZFBL5040-N-14M-M	50	NBR	G1/4 po extérieur	Filtre en maille
ZFBL5040-N-38M	50	NBR	G3/8 po extérieur	
ZFBL5040-S-14M	50	Silicone	G1/4 po extérieur	
ZFBL5040-S-14M-M	50	Silicone	G1/4 po extérieur	Filtre en maille
ZFBL5040-S-18F	50	Silicone	G1/8 po intérieur	
ZFBL5040-S3	50	Silicone		
ZFBL5040-S3-14M	50	Silicone	G1/4 po extérieur	
ZFBL5040-S3-14M-M	50	Silicone	G1/4 po extérieur	Filtre en maille
ZFBL5040-S3-18F	50	Silicone	G1/8 po intérieur	
ZFBL5040-S3-18F-M	50	Silicone	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZFBL5040-S3-38M	50	Silicone	G3/8 po extérieur	
ZFBL5040-S3-38M-M	50	Silicone	G3/8 po extérieur	Filtre en maille
ZFBL5040-S-38M	50	Silicone	G3/8 po extérieur	
ZFBL5040-W3	50	Silicone alimentaire		
ZFBL5040-W3-38M	50	Silicone alimentaire	G3/8 po extérieur	