

CHECKLISTE

KLEMM- UND BREMSELEMENTE

Kundennummer	<input type="text"/>	Telefonnummer	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Ansprechpartner	<input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	

Bearbeiter	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Stückzahl	<input type="text"/>	Gewünschter Termin	<input type="text"/>
Pot. Stückzahl p. a.	<input type="text"/>		

Beschreibung der Anwendung

Angehängte Darstellung

Skizze 3D-Modell

Produktart

Klemmelement Klemm- und Bremsselement

Betätigung

manuell pneumatisch hydraulisch elektrisch

Betriebsdruck [bar]

Zustand

energielos geöffnet (NO) energielos geschlossen (NC) bistabil (N)

Informationen zur Profilschienenführung

Hersteller Schienentyp mit Abdeckband

Schienengröße Wagentyp

oder

Flachstahl Welle Größe/Durchmesser [mm] Toleranz +/- [µm]

Technische Daten

Einbaulage horizontal vertikal im Winkel von [°]

Erforderliche Haltekraft [N] Zyklen pro Stunde/ Lebensdauer in Zyklen

max. Geschwindigkeit der Anwendung [m/s]

Umgebung

Betriebstemperatur [°C]

sauber leicht verschmutzt verschmutzt

Ausstattung

Enddichtung Abfrage

Edelstahlausführung Alternativer Energieanschluss

oben stirnseitig

Sonstiges