

2 - ČELUSŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GZ8-16E

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► diagram uchopovacej sily

[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.




Mr	0,3
My	0,5
Fa	30

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Priame skrutkovania

GVM5



induktívny snímač približenia - kábel 5 m

NJ3-E2




induktívny snímač približenia kábel 0,3 m - zástrčka M8

NJ3-E2SK



Zvierkovnica

KB3M



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8

S8-G-3

objednávacie č.	► technické údaje*
Zdvih na čelustí [°]	5
Uchopovací moment zavrieť [Nm]	0,12
Uchopovací moment otvoriť [Nm]	-
Uchopovacia sila zavrieť [N]	6
Uchopovacia sila otvoriť [N]	-
Doba zatvárania [s]	0,02
Doba otvárania [s]	0,02
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	5
Prevádzkový tlak max. [bar]	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80
Objem valca na cyklus [cm ³]	0,23
Hmotnosť [kg]	0,03

*všetky údaje merané pri 6 bar

