

2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ S VEĽKÝM ZDVIHOM


LWR50L-02-00002-A

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




MOTCH

► Diagram uchopovacej sily



► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty



Mr_L [Nm]	20	Mr [Nm]	35
My_L [Nm]	40	Mx [Nm]	35
Fa_L [N]	500	My [Nm]	35
		Fa [N]	500

► Technické údaje

LWR50L-02-00002-A

Objednávacie č.

Všeobecné údaje

Konštrukcia MRK podľa ISO/TS 15066
 Pripájanie
 Prevádzková teplota [°C]
 Druh krytia potiem IEC 60529
 Hmotnosť [kg]

Áno
 IO-Link
 5 ... +50
 IP40
 1,6

Špecifické údaje o výmene nástrojov

Elektrický prenos energie
 Blokovací zdvih [mm]
 Opakovacia presnosť v X, Y [mm]
 Opakovacia presnosť v Z [mm]
 Ťahovacia sila [N]
 Sila rozpojenia [N]
 Posuv osi pri spájaní max. v X,Y [mm]

integrované
 1
 0,05
 0,05
 50
 0
 1,0

Špecifické údaje chápadla

Vhodné pre série
 HRC forma
 Vedenie káblov
 Typ pohonu
 Integrované snímanie polohy
 Zdvih na čelust' [mm]
 Rozšírený Zdvih Na Čelust', Nastaviteľné Min. [mm]
 Uchopovacia sila min. [N]
 Menovitá uchopovacia sila [N]
 Uchopovacia sila podľa normy ISO/TS 15066 [N]
 Čas riadenia [s]
 Vlastná hmotnosť namontovanej čeluste chápadla max. [kg]
 Max. dĺžka uchopovacej čelusti [mm]
 Rýchlosť pojazdu silovej prevádzky max. [mm/s]
 Rýchlosť pojazdu prevádzky pri polohovaní max. [mm/s]
 Opakovacia presnosť +/- [mm]
 Napätie [V]
 Odber prúdu max. [A]
 Minimálna dráha rozbehu čeluste [mm]

LWR50F-xx-03/04/05
 kolaboratívne
 vnútorné
 elektrické
 áno
 60
 60
 20
 180
 <140
 0,125
 0,3
 80
 30
 60
 0,05
 24
 1,6
 2

▶ ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



ALWR1-50-A
Match - Odkladacia stanica

▶ ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO ODKLADACIA STANICA



NJ5-E2SK-01
induktívny snímač približenia kábel 0,3 m - zástrčka M8

